


品番 : EA426CJ-2

品名 : R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ (樹脂ハンドル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/22 05:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1047ページ | | |



| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 | 価格 |
|---------|------------|----|----|-------|
| ニードルバルブ | R1/4xRc1/8 | 個 | 2 | 1,050 |

仕様

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OMV-630-1 |
| 取付ねじ | オス:R1/4" メス:Rc1/8" | ハンドル径 | 25mm |
| 全長 | 20mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -10℃~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エア |
| 流量 | 0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油)) | 材質 | 本体:黄銅 ハンドル:樹脂 |
| ニードル式バルブ | | | |
| コンパクトのため、省スペースの配管可能 | | | |
| 圧力ゲージの取付けに便利 | | | |

代替品

| | |
|------|---------------|
| 品番 | EA426CJ-12 |
| コメント | 樹脂ハンドル→真鍮ハンドル |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.