

品番：EA426CM-311

品名：R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(アングル型)



販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CM-3011
取付ねじ	(外)R1/8" (内)Rc1/8"	使用圧力	0.98MPa
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

外・内ねじ型のアングルタイプ

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がテーパ(Rc)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。

最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブなので、応用範囲もグッと広がります。

### 代替品

	品番 EA426CM-411 コメント RoHS対応品
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

