


品番 : EA426CR-231

品名 : 10mmx10mm ニードルバルブ(ストレート型・リンク式)



販売価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 00:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	CR-2310
銅管外径	10×10mm	使用圧力	0.98MPa
使用温度	-10~80°C (凍結箇所は除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		
銅管用リング型のストレートタイプ(両口)			
一次側、二次側共に銅管などをリングスリーブで簡単に取り付けができるタイプの、小型ニードルバルブです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.