

品番：EA426CW-11A

品名：R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ



販売価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/31 05:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		



品名	ニードルバルブ
型番	EA426CW-11A
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)
口径	R 1/8"xRc 1/8"
使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10～80℃(凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油

品名	ニードルバルブ
型番	EA426CW-11A
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)
口径	R 1/8"xRc 1/8"
使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10～80℃(凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CM-1011
取付ねじ	雄:R1/8” 雌:Rc1/8”	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10～80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		
外・内ネジ型のストレートタイプ			
一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がテーパ(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。			
最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。			

代替品

	品番 EA426CW-111A コメント RoHS対応品
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

