

品番：EA426CW-133

品名：Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ



販売価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
カタログ価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/13 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CW-1033R
取付ねじ	Rc3/8"×Rc3/8"	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		
両内ネジ型のストレートタイプ			
一次側、二次側共にテーパ (Rc) 内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.