

品番：EA426CW-33

品名：Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,460円(税抜)／1,606円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,460円(税抜)／1,606円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/30 15:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|      |                      |      |           |
|------|----------------------|------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH)           | 型番   | CW-1033   |
| 取付ねじ | Rc3/8"×Rc3/8"        | 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 使用温度 | −10〜80℃<br>(凍結箇所を除く) | 使用流体 | 空気・水・油    |
| 材質   | 真鍮(クロムメッキ仕上げ)        |      |           |

両内ネジ型のストレートタイプ

一次側、二次側共にテーパ（Rc）内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。

代替品

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | <div>品番EA426CW-133</div> <div>コメントRoHS対応品</div> |
|--|-------------------------------------------------|