

品番：EA426CW-333

品名：Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ



販売価格	1,520円(税抜)／1,672円(税込)			
カタログ価格	1,520円(税抜)／1,672円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/27 07:35現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1088ページ			



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CW-3033
取付ねじ	Rc1/8"×Rc3/8"	使用圧力	0.98Mpa
使用温度	−10〜80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

両内ネジ型のアングルタイプ

一次側、二次側共にテーパー (Rc) 内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。

代替品

	品番EA426CW-433 コメント変更点:RoHS指令相当品へ変更
--	--