

品番 : EA426CW-422

品名 : Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 05:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



仕様


メーカー	アソー (ASOH)	型番	CW-3022R
取付ねじ	Rc1/4"×Rc1/4"	使用圧力	0.98MPa
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

両内ネジ型のアングルタイプ

一次側、二次側共にテーパ (Rc) 内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。

RoHS指令相当品

代替品

	品番 EA425AH-41 コメント 温度:-20~80℃
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

