

品番 : EA426CW-433

品名 : Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 02:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



#### 仕様


メーカー	アソー (ASOH)	型番	CW-3033R
取付ねじ	Rc3/8" × Rc3/8"	使用圧力	0.98MPa
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

両内ネジ型のアングルタイプ

一次側、二次側共にテーパ(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。

RoHS指令相当品

#### 代替品

	品番 EA425AH-42 コメント 温度:-20~80℃
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

