


品番：EA426CY-209A

品名：φ 9.0mmxφ 9.0mm ニードルバルブ(ステム型)



販売価格	3,050円(税抜)／3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜)／3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/30 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CY-2209R
タケノコ外径	9×9mm	使用圧力	0.98MPa
使用温度	−10〜80℃ (凍結箇所は除く)	使用流体	空気・水・油
適合ホース内径※	8×8mm	材質	真鍮(クロムメッキ)
ホースジョイント型のストレートタイプ(両口)			
一次側、二次側共にホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型ニードルバルブです。			
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.