

品番：EA426DS-11

品名：R 1/8"xR 1/8" ニードルバルブ(アングル型)



販売価格	1,340円(税抜)／1,474円(税込)			
カタログ価格	1,340円(税抜)／1,474円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/01 13:19現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



品名	EA426DS-11
規格	R1/8"×R1/8"
材質	真鍮
使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10～80℃
使用流体	空気・水・油

品名	EA426DS-11
規格	R1/8"×R1/8"
材質	真鍮
使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10～80℃
使用流体	空気・水・油

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CS-3011
取付ねじ	R1/8"×R1/8"	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10～80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		
両外ネジ型のアングルタイプ			
一次側、二次側共にテーパ(R)外ネジのタイプで、機器等への取り付け可能な小型のニードルバルブです。			

代替品

	品番 EA426DS-11A
	コメント 変更点:RoHS指令相当品へ変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.