

品番：EA432BA-4A

品名：12.70mm 銅管ソケット(10個)



販売価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/22 04:33現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ			



仕様

サイズ	12.70mm	重量(g)	6
材質	銅	入数	10個

銅管継手

ストレート

【はんだ及びろう付けのポイント】

- 銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。
- 接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。
- ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。
- 銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。
- 加熱はプロパン Torch で継手・銅管に均一に行ってください。
- はんだ等は Torch を遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。
- 徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。

代替品

	<p>品番 EA432BA-4B</p> <p>コメント 変更点: 数量(10個→5個)</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.