

品番 : EA432BB-12B

品名 : 31.75mm 銅管エルボ(90°/5個)



販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/19 21:08現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0028ページ		



仕様

サイズ	31.75mm	材質	銅
入数	5個		
銅管継手			
90°			
<p><はんだ及びろう付けのポイント></p> <ul style="list-style-type: none">銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.