

品番：EA432TD-13

品名：#13 差込式キャップ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/18 07:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |  |        |                 |
|------|--|--------|-----------------|
| メーカー | カクダイ   | 型番     | 648-113-13      |
| シリーズ | 一推継手   | 用途     | 給水、給湯、冷却水、冷温水配管 |
| 適用管種 | ・一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448)【SUS304】<br>・水道用ステンレス鋼管 (JWWA G 115)【SUS304】<br>・銅および銅合金の継目無管 (JIS H 3300)<br>【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】 | 適合管呼径  | 13(銅管:15)       |
| 全長   | 53mm   | 最高使用圧力 | 1.0MPa          |
| 使用温度 | 1~80℃  | 材質     | SUS304、EPDM     |

ステンレス鋼管・銅管用ワンタッチ式水栓継手

継手本体にパイプを挿入するだけの簡単施工

別売のリムーバー(EA432T-13)でパイプの取り外しも可能 ※銅管の場合は再接続できません。

※薬液、油、下水、ガス、エア、蒸気、中水(雑用水)、雨水、井戸水、河川水用配管および冷媒配管には使用できません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

