品番: EA440A-40

品名:40A 熱伸縮配管用吊車(角型)



販売価格	1,030円(税抜)/1,133円(税込)				
カタログ価 格	1,030円(税抜)/1,133円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/25 03:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1168ページ				





仕様

メーカー	アカギ	型番	A10588-0049
用途	熱伸縮配管の支持	適合管外径	48.6mm
使用ボルト	M8×100mm	吊ボルト径	W3/8"
径称	40A	呼び径	1.1/2
材質	バンド:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鋳鉄製	重量(g)	360g

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.