


品番：EA440AA-40

品名：400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)



販売価格	10,300円(税抜)／ 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2025/07/03 21:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1165ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10655-0058
用途	横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット	サイズ	400×400×50mm
厚み	4.5mm	穴数	6×6
穴サイズ	11×55(L)mm	材質	スチール(ユニクロメッキ)
使用ボルト	W3/8”・M10	許容静荷重	200kg

2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.