


品番：EA440AF-5

品名：エイム(ステンレス製)



販売価格	4,370円(税抜)／4,807円(税込)		
カタログ価格	4,370円(税抜)／4,807円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/14 22:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1179ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10263-0010
用途	形鋼から吊ボルトをおろすための金具。	材質	ステンレス(SUS304)
適合フランジ厚	1～25mm	吊ボルト径	W3/8”
締付トルク	75kgf・cm	入数	1個
許容静荷重	パターン1(正位置から固定ボルトに対し偏芯荷重):100kg パターン2(逆位置から固定ボルトに対し偏芯荷重):150kg パターン3(正位置から固定ボルトと同芯荷重):100kg (パターンについての詳細は、左側「商品説明」をご参照お願いします。)		
複合傾斜対応タイプ。			
エイムF型(鋼材を挟む固定ボルトの締付トルクは、75gfcを目安に締め付けて下さい。)			