



品番：EA440AM-50

品名：50A 吊バンド(鋼管用/防振)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,740円(税抜) / 1,914円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,740円(税抜) / 1,914円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/26 17:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1125ページ | | |



| ガス管 | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 管径(D) | 外径 | 内径 | 壁厚 |
| 10A | 27.2 | 26.1 | 0.6 |
| 15A | 32.2 | 31.0 | 0.6 |
| 20A | 37.2 | 35.0 | 0.6 |
| 25A | 42.2 | 39.0 | 0.6 |
| 30A | 47.2 | 43.0 | 0.6 |
| 40A | 57.2 | 51.0 | 0.6 |
| 50A | 67.2 | 59.0 | 0.6 |
| 60A | 77.2 | 67.0 | 0.6 |
| 75A | 92.2 | 81.0 | 0.6 |
| 90A | 107.2 | 95.0 | 0.6 |
| 105A | 122.2 | 109.0 | 0.6 |

仕様

| | | | |
|--------|-----------------|-------|---------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10172-0066 |
| 用途 | SGP管用の防振補助吊バンド。 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 径称 | 50A | 適合管外径 | 60.5mm |
| サイズ(D) | 26mm | | |

10mmゴム付

防振吊バンドシリーズの目的は防振支持の補助です。

バンドのみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

正式な防振支持は、防振吊金具とセットでご使用下さい。

ゴムの物性上、屋外での使用は紫外線などの影響を受け劣化するおそれがあります。

屋内配管用としてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.