
品番: EA440AN-80

品名:80A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)



販売価格	<b>4,210円</b> (税抜)/4,631円(税込)				
カタログ価 格	4,210円(税抜)/4,631円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/19 17:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1169ページ				



メーカー	アカギ	型番	A10215-0099
用途	SGP管用の防振補助吊バンド	径称	80A
呼び径	3	適合管外径	89.1mm
締付ボルト径×長さ	M8×25	吊ボルト径	W3/8"
サイズ(D)	26mm	材質	SUS304

SGP管用

10mmゴム付

吊タン付き

※本製品のみでは防振伝達率を明確に軽減する効果はありません

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.