

品番 : EA440B-80

品名 : 80A 鋼管用防振Uバンド(フ°レ-ト付)



販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 23:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		



ガス管			
管外径	内径	外径	厚度
15A	27.2	39.1	2.6
20A	31.8	45.7	3.0
25A	34.0	47.6	3.2
32A	38.1	53.9	3.5
40A	46.6	61.6	3.5
50A	56.6	71.6	3.5
65A	76.3	91.3	4.2
80A	91.4	106.4	4.2
90A	101.6	116.2	4.2
100A	114.3	129.1	4.2

ガス管			
管外径	内径	外径	厚度
15A	27.2	39.1	2.6
20A	31.8	45.7	3.0
25A	34.0	47.6	3.2
32A	38.1	53.9	3.5
40A	46.6	61.6	3.5
50A	56.6	71.6	3.5
65A	76.3	91.3	4.2
80A	91.4	106.4	4.2
90A	101.6	116.2	4.2
100A	114.3	129.1	4.2

## 仕様

メーカー	アカギ	型番	A12090-0087
用途	SGP管用の防振補助Uバンド	径称	80A
呼び径	3mm	適合管外径	89.1mm
ねじ径	W3/8"	材質	スチール (電気亜鉛メッキ)
10mmゴム付き			
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.