

品番 : EA440BA-15K

品名 : 15A 片サドル(リブ付/スチール製/10個)



販売価格	485円(税抜) / 534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜) / 534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/09 21:08現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1130ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
15A	21.7	18.1	1.8
20A	27.3	23.8	1.8
25A	33.7	30.2	1.8
30A	40.7	37.2	1.8
40A	50.8	47.3	1.8
50A	63.5	59.9	1.8
60A	76.2	72.6	1.8
80A	95.0	91.4	1.8
100A	114.3	111.3	1.5

規格	
呼び径	外径
15A	21.7
20A	27.3
25A	33.7
30A	40.7
40A	50.8
50A	63.5
60A	76.2
80A	95.0
100A	114.3

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10436-0028
用途	SGP管用の片押さえ式サドルバンド	径称(A)	15A
呼び径	1/2	適合管外径	21.7mm
ねじ穴径(G)	5×9.5mm	サイズ	厚み(t): 1.6mm 幅(C): 25mm
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)	入数	10個
SGP管用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.