


品番：EA440BA-15R

品名：15A サドルバンド(10個)



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/10 03:17現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1174ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
15A	21.7	18.1	1.8
20A	27.3	23.8	1.8
25A	33.7	30.2	1.8
30A	40.7	37.2	1.8
40A	50.8	47.3	1.8
50A	63.5	59.9	1.8
60A	76.2	72.6	1.8
80A	95.0	91.4	1.8
100A	114.3	111.3	1.5

規格	
呼び径	外径
15A	21.7
20A	27.3
25A	33.7
30A	40.7
40A	50.8
50A	63.5
60A	76.2
80A	95.0
100A	114.3

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10432-0014
用途	SGP管用のサドルバンド	径称	15A
呼び径	1/2	適合管外径	21.7mm
穴径	11mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
入数	10個		

固定穴が大きいボルト固定タイプ

架台への取付けが可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.