



品番：EA440BA-50K

品名：50A 片サドル(スチール製/10個)



販売価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 18:01現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1130ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
15A	21.7	19.1	1.3
20A	27.3	24.2	1.5
25A	33.7	30.5	1.6
30A	40.0	36.7	1.6
40A	50.8	47.0	1.9
50A	60.5	57.0	1.9
60A	76.2	72.9	2.1
75A	91.4	88.9	2.2
90A	108.0	106.0	2.5
100A	114.3	112.1	2.5

ガス管	
呼び径	外径
15A	21.7
20A	27.3
25A	33.7
30A	40.0
40A	50.8
50A	60.5
60A	76.2
75A	91.4
90A	108.0
100A	114.3

### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10438-0037
用途	SGP管用の片押さえ式サドルバンド	径称	50A
呼び径	2	適合管外径	60.5mm
サイズ	t: 1.6mm C: 25mm	ねじ穴径(G)	5mm
材質	スチール(電気亜鉛めっき)	入数	10個
SGP管用			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.