

品番：EA440BA-80

品名：80A サドルバンド(10個)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 17:50現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1130ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
15A	27.2	24.1	1.6
20A	32.2	27.8	1.8
25A	38.0	32.8	2.0
30A	42.7	37.7	2.5
40A	48.0	42.8	2.6
50A	55.5	49.8	2.8
60A	62.0	55.8	3.0
80A	80.1	72.7	3.2
100A	101.8	92.2	4.2
125A	124.2	113.3	4.5

規格	
呼び径	外径
15A	27.2
20A	32.2
25A	38.0
30A	42.7
40A	48.0
50A	55.5
60A	62.0
80A	80.1
100A	101.8
125A	124.2

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10431-0093
用途	SGP管用のサドルバンド	径称	80A
呼び径	3	適合管外径	89.1mm
ねじ穴径	5mm	材質	スチール(亜鉛メッキ)
入数	10個		
SGP管用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.