

品番 : EA440BE-40

品名：40A 鋼管用ユーボルト



販売価格	485円(税抜)／534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜)／534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/14 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		



ガス管	内径	炉内	外径	壁厚
15A	21.7	16.5	27.7	7.8
20A	27.2	21.6	32.6	8.2
25A	34.0	27.6	39.6	3.2
33A	42.7	35.7	55.5	5.5
40A	48.6	41.6	53.6	3.5
50A	60.5	52.9	69.6	3.9
65A	76.5	67.9	84.2	4.2
80A	90.1	80.7	98.2	4.2
90A	101.6	93.2	109.2	4.2
100A	114.3	105.3	122.3	4.5

仕様

メーカー	アカギ	型番	A12114-0057
径称	40A	呼び径	1・1/2
適合管外径	48.6mm	ねじ径	M10
耐熱常温	100°C	材質	スチール
赤色のプレート部分材質	ポリプロピレン		

SGP管用

電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装

電気亜鉛メッキ仕上げ

厚肉ステンレス鋼管にも使用できます。

株式会社エヌコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.