



品番：EA440BG-25

品名：25A ステンレス管用ユーボルト



販売価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
カタログ価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/06 19:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1128ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A12115-0040
径称	25A	適合管外径	28.58mm
ねじ径	M6	耐熱常温	100℃
材質	スチール	赤色のプレート部分材質	ポリプロピレン
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用			
電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.