



品番 : EA440BH-100

品名 : 100A ステンレス鋼管用Uボルト



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/15 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		



ガス管			
外径	内径	外径	内径
15A	21.7	16.1	2.0
20A	27.3	24.0	2.0
25A	34.0	27.4	3.2
30A	40.0	33.0	3.2
35A	46.0	38.0	3.2
40A	46.0	41.8	3.5
50A	60.0	53.0	4.2
65A	76.3	67.9	4.2
80A	91.3	82.0	4.2
90A	110.0	93.2	4.2
100A	114.3	105.3	4.2

ガス管			
外径	内径	外径	内径
15A	21.7	16.1	2.0
20A	27.3	24.0	2.0
25A	34.0	27.4	3.2
30A	40.0	33.0	3.2
35A	46.0	38.0	3.2
40A	46.0	41.8	3.5
50A	60.0	53.0	4.2
65A	76.3	67.9	4.2
80A	91.3	82.0	4.2
90A	110.0	93.2	4.2
100A	114.3	105.3	4.2

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10617-0127
径称	100A	呼び径	4
適合管外径	114.3mm	ねじ径	W3/8"
材質	ステンレス(SUS304)	入数	1個
ステンレス鋼管(厚肉管)用			
SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.