


品番：EA440BJ-40

品名：40A ステンレス鋼管用床バンド(ステン製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,980円(税抜) / 3,278円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,980円(税抜) / 3,278円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/26 18:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1128ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|--------|-------------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10423-0053 |
| 径称 | 40A | 呼び径 | 1・1/2 |
| 適合管外径 | 48.6mm | 締付ボルト(径×長さ) | M8×25 |
| 幅 | 25mm | 材質 | SUS304 |
| ステンレス鋼管用 | | | |
| 床貫通立て配管の振れ止め支持に | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.