

品番 : EA440BK-100

品名 : 114.3mm フロアーバンド



販売価格	725円(税抜)／798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜)／798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 19:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		



ガス管			
15A	21.7	16.1	2.0
20A	27.0	21.4	2.0
25A	34.0	27.8	3.0
30A	40.0	34.4	3.0
40A	46.4	41.9	3.0
50A	56.0	51.5	3.0
65A	76.5	67.9	4.2
80A	96.0	87.4	4.2
100A	116.0	103.2	4.2
120A	134.0	120.8	4.2

規格			
外径	114.3	内径	102.0
高さ	120	幅	102
ねじ孔	5×7	ねじ孔間隔	102
ねじ孔中心	55	ねじ孔中心間隔	102

## 仕様

メーカー	アカギ	型番	A13576-0056
用途	排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド	径称	100A
適合管外径	114.3mm	スライド範囲	62~110mm
取付穴径	5×7mm	全高	120mm
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)		
全ねじの取替可能			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.