


品番 : EA440BK-132

品名 : 32Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)



販売価格	635円(税抜)／699円(税込)		
カタログ価格	635円(税抜)／699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1171ページ		



外径	内径	高さ	壁厚
15A	27.0	16.3	2.0
20A	32.0	21.3	2.0
25A	34.0	27.8	3.0
32A	40.0	33.8	3.0
40A	48.0	41.9	3.0
50A	60.0	51.9	3.0
65A	76.5	67.9	4.2
80A	93.0	84.0	4.2
100A	110.0	93.2	4.2
125A	114.0	105.2	4.2

## 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10533-0089
用途	浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド	径称	32A
適合管外径	42.7mm	サイズ(mm)	t:2.3 C:25 H:50
取付穴径	φ 4.5mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)