


品番 : EA440BK-150

品名 : 50Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1171ページ		



ガス管			
15A	21.7	16.3	2.0
20A	27.0	21.6	2.0
25A	34.0	27.8	3.0
32A	41.0	35.2	3.0
40A	48.0	41.9	3.0
50A	65.0	58.7	4.2
65A	76.5	67.9	4.2
80A	98.0	89.2	4.2
100A	110.0	99.2	4.2
125A	114.0	102.0	4.2

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10533-0106
用途	浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド	径称	50A
適合管外径	60.5mm	サイズ(mm)	t:2.3 C:25 H:50
取付穴径	φ 4.5mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
横走り配管、立て配管に使用できます。			
固定にはビスをご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.