


品番：EA440BK-320H

品名：20Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)



販売価格	365円(税抜)／402円(税込)		
カタログ価格	365円(税抜)／402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 17:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1171ページ		



品名	20Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
品番	EA440BK-320H
メーカー	アカギ
用途	浮き上がり銅管用の提灯式バンド
適合管外径	22.22mm
取付穴径	φ4.5mm
材質	SUS430
型番	A10535-0050
径称	20A
サイズ(mm)	t:0.6 C:25 H:50
常温耐熱	80℃
固定にはビスをご使用ください。	

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10535-0050
用途	浮き上がり銅管用の提灯式バンド	径称	20A
適合管外径	22.22mm	サイズ(mm)	t:0.6 C:25 H:50
取付穴径	φ4.5mm	材質	SUS430
横走り配管、立て配管に使用できます。			
軟質塩ビコーティングタイプ			
常温耐熱80℃			
固定にはビスをご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.