


品番 : **EA440BR-100**

品名 : 100A 吊りバンド(鋼管用/10個)



販売価格	1,330円 (税抜) / 1,463円(税込)		
カタログ価格	1,330円(税抜) / 1,463円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 22:13現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1168ページ		



規格	外径	内径	厚さ
10A	21.7	20.5	0.8
15A	27.3	25.5	0.8
20A	33.7	31.5	0.8
25A	42.7	37.5	0.8
30A	48.3	43.5	0.8
40A	60.3	53.5	0.8
50A	76.2	67.5	0.8
60A	89.1	80.5	0.8
75A	114.3	105.5	0.8

規格	外径	内径	厚さ
10A	21.7	20.5	0.8
15A	27.3	25.5	0.8
20A	33.7	31.5	0.8
25A	42.7	37.5	0.8
30A	48.3	43.5	0.8
40A	60.3	53.5	0.8
50A	76.2	67.5	0.8
60A	89.1	80.5	0.8
75A	114.3	105.5	0.8

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10139-0127
径称	100A	呼び径	4
適合管外径	114.3mm	締付ボルト(径×長さ)	M8×25
奥行(D)	26mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
入数	10個		
SGP管・VP管用			
蝶番式吊バンド			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.