


品番 : EA440BR-80

品名 : 80A 吊りバンド(鋼管用/10個)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 03:27現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1168ページ		



ガス管			
外径	内径	外径	内径
15A	21.7	16.1	2.8
20A	27.3	26.1	3.2
25A	34.0	32.4	3.2
30A	40.6	38.0	3.2
40A	46.6	41.6	3.5
50A	56.0	51.0	3.5
65A	76.3	67.9	4.2
80A	95.3	83.9	4.2
90A	110.6	93.7	4.2
100A	114.3	105.3	4.2

JIS規格		ANSI規格	
外径	内径	外径	内径
15A	21.7	16.1	2.8
20A	27.3	26.1	3.2
25A	34.0	32.4	3.2
30A	40.6	38.0	3.2
40A	46.6	41.6	3.5
50A	56.0	51.0	3.5
65A	76.3	67.9	4.2
80A	95.3	83.9	4.2
90A	110.6	93.7	4.2
100A	114.3	105.3	4.2

#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10139-0108
径称	80A	呼び径	3
適合管外径	89.1mm	締付ボルト(径×長さ)	M8×25
奥行(D)	26mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
入数	10個		
SGP管・VP管用			
蝶番式吊バンド			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.