

品番 : EA440BS-120

品名 : 20A 吊りバンド(鋼管用・組式/10個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 22:03現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1125ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A27722-0024 |
| 径称 | 20A | 呼び径 | 3/4 |
| 適合管外径 | 27.2mm | サイズ | H:65mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 | 吊ボルト径 | W3/8" |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | 入数 | 10個 |
| SGP管用 | | | |
| 組式吊バンド | | | |
| 配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。 | | | |
| 機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.