

品番：EA440BS-15

品名：15A 吊りバンド(鋼管用/10個)



販売価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 20:28現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1125ページ		



ガス管			
規格	外径	呼び径	寸法
15A	21.7	1/2	20
20A	27.8	3/4	25
25A	33.9	1	30
30A	40.0	1 1/4	35
40A	50.8	1 1/2	40
50A	63.5	2	50
60A	76.2	2 1/2	60
75A	91.4	3	75
100A	114.3	4	100

ガス管	
規格	寸法
15A	20
20A	25
25A	30
30A	35
40A	40
50A	50
60A	60
75A	75
100A	100

仕様

メーカー	アカギ	型番	A12963-0017
径称	15A	呼び径	1/2
適合管外径	21.7mm	サイズ	H:60mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	吊ボルト径	W3/8"
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)	入数	10個
SGP管、VP管併用			
蝶番式吊バンド			
配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。			
配管時に、ボルト・タンバックルと一体化したカシメ機能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.