


品番：EA440BS-65

品名：65A 吊りバンド(鋼管用/10個)



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 20:28現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1125ページ		



ガス管			
規格	外径	呼び径	寸法
15A	21.7	1.5	20
20A	27.3	2.0	25
25A	33.7	2.5	30
30A	40.0	3.0	35
40A	50.8	4.0	45
50A	63.5	5.0	55
65A	76.3	6.0	70
80A	91.4	7.5	85
100A	114.3	10.0	110

寸法	
呼び径	寸法
1.5	20
2.0	25
2.5	30
3.0	35
4.0	45
5.0	55
6.0	70
7.5	85
10.0	110

仕様

メーカー	アカギ	型番	A12963-0089
径称	65A	呼び径	2・1/2
適合管外径	76.3mm	サイズ	H:90mm
締付ボルト(径×長さ)	M8×20	吊ボルト径	W3/8"
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)	入数	10個
SGP管、VP管併用			
蝶番式吊バンド			
配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。			
配管吊に、ボルト・タンバックルと一体化したカシメ機能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.