

品番：EA440BU-25


品名：32mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)



販売価格	575円(税抜)／ 633円(税込)		
カタログ価格	575円(税抜)／633円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/12/16 23:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1168ページ		



仕様



品番	EA440BU-25
型番	A10205-0054
適合管外径	32.0mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×25
材質	SUS304

メーカー	アカギ
径称	25A
サイズ	H:68mm
吊ボルト径	W3/8"

メーカー	アカギ	型番	A10205-0054
径称	25A	適合管外径	32.0mm
サイズ	H:68mm	締付ボルト(径×長さ)	M6×25
吊ボルト径	W3/8"	材質	SUS304
VP管用			
提灯式吊バンド			
吊タン付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.