

品番：EA440BY-47A

品名：46.5-50.5mm クリックバンド



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 705円(税抜)／ 776円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 705円(税抜)／776円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/05/12 12:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1174ページ                      |      |   |



仕様

|            |                           |            |             |
|------------|---------------------------|------------|-------------|
| メーカー       | アカギ                       | 型番         | A20395-0169 |
| 用途         | 取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ | 適合径        | 46.5～50.5mm |
| 取付穴径       | φ4.5mm                    | 荷重強度(垂直方向) | 470N(48kgf) |
| 荷重強度(水平方向) | 470N(48kgf)               | 使用温度範囲     | －40～110℃    |
| 材質         | ポリアミド12                   | 色          | ダークグレー      |
| 入数         | 1個                        |            |             |

作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。