品番: EA440BZ-74

品名: φ 35x φ 60mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)




販売価格	480円(税抜) / 528円(税込)					
カタログ価 格	480円(税抜)/528円(税込)					
在庫数	最新在庫: 36 (2025/11/25 16:12現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0037ページ					









仕様

適合サイズ	φ35×φ60mm(2本組み合わせ)	最大荷重	25kg
-------	--------------------	------	------

冷媒配管用の吊金具

配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

バネ方式でワンタッチ固定

セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。

W3/8全ねじ棒だけでなく、 $8mm \cdot 9mm$ の丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)

エポポリ樹脂粉体塗装

【目安サイズ】

保温材厚10×10mm: φ19.05×φ25.4mm、φ19.05×φ28.58mm、φ22.2×φ28.58mm

保温材厚10×20mm: ϕ 6.35× ϕ 12.7mm、 ϕ 6.35× ϕ 15.88mm、 ϕ 9.5× ϕ 15.88mm、 ϕ 9.5× ϕ 19.05mm、 ϕ 12.7× ϕ 19.05mm、

φ15.88×φ19.05mm

株式会社エスコ