

品番：EA440BZ-81

品名：φ 35xφ 60mm 銅管全衽<sup>®</sup> 固定金具(衽<sup>®</sup> 方式)



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/05/26 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



冷媒配管用の吊金具

### 仕様

適合サイズ	φ 35×φ 60mm(2本組み合わせ)	最大荷重	30kg
冷媒配管用の吊金具			
配管2本を全衽 <sup>®</sup> の中間に取り付けるための支持金具			
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。			
回転体をねじ方式で固定			
セーフティクリップと全衽 <sup>®</sup> 棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。			
バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的に(反発的)にロックします。			
W3/8全衽 <sup>®</sup> 棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)			
エポポリ樹脂粉体塗装			
【目安サイズ】 保温材厚10×10mm: φ 19.05×φ 25.4mm、φ 19.05×φ 28.58mm、φ 22.2×φ 28.58mm 保温材厚10×20mm: φ 6.35×φ 12.7mm、φ 6.35×φ 15.88mm、φ 9.5×φ 15.88mm、φ 9.5×φ 19.05mm、φ 12.7×φ 19.05mm、φ 15.88×φ 19.05mm			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.