品番: EA440BZ-82

品名: φ 35x φ 70mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)



販売価格	<b>750円</b> (税抜)/825円(税込)				
カタログ価格	750円(税抜)/825円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>40</b> (2025/11/25 16:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0037ページ				











## 冷媒配管用の吊金具

## 仕様

適合サイズ	φ35×φ70mm(2本組み合わせ)	最大荷重	30kg			
冷媒配管用の吊金具						
配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具						
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。						
回転体をねじ方式で固定						

セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。

W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)

エポポリ樹脂粉体塗装

【目安サイズ】

保温材厚10×10mm: \$\phi\$15.88 × \$\phi\$50.8mm, \$\phi\$22.22 × \$\phi\$31.75mm, \$\phi\$22.22 × \$\phi\$38.1mm

保温材厚10×20mm: φ12.7×φ22.22mm、φ15.88×φ25.4mm

## 株式会社エスコ