品番: EA440BZ-83

# 品名: φ 45x φ 75mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)



販売価格	810円(税抜)/891円(税込)				
カタログ価格	810円(税抜)/891円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>36</b> (2025/11/25 16:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0037ページ				













#### 冷媒配管用の吊金具

## 仕様

<ul><li>適合サイズ</li><li>φ45×φ75mm(2本組み合わせた場合)</li><li>φ45.4×φ48.6×φ35.9mm(3本組み合わせた場合)</li></ul>	最大荷重	30kg
---	------	------

#### 冷媒配管用の吊金具

配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

#### 回転体をねじ方式で固定

セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。

W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)

#### エポポリ樹脂粉体塗装

#### 【目安サイズ】

保温材厚10×10mm: φ28.58×φ34.92mm、φ28.58×φ38.1mm

保温材厚10×20mm: φ19.05×φ25.4mm、φ19.05×φ28.5mm、φ22.22×φ28.58mm、φ22.22×φ31.75mm、φ25.4×φ31.

75mm,  $\phi$  25.4×  $\phi$  34.9mm

保温材厚10×10×10mm(3本時): φ25.4×φ28.58×φ15.88mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.