品番: EA440BZ-85

品名: φ 50x φ 90mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)



販売価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)				
カタログ価 格	935円(税抜)/1,029円(税込)				
在庫数	最新在庫: 30 (2025/11/25 16:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0037ページ				











冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	最大荷重	30kg
-------	------	------

冷媒配管用の吊金具

配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

回転体をねじ方式で固定

セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。

W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)

エポポリ樹脂粉体塗装

【目安サイズ】

保温材厚10×20mm: ϕ 25.4× ϕ 44.45mm、 ϕ 28.58× ϕ 38.1mm 保温材厚10×10×20mm(3本時): ϕ 25.4× ϕ 28.58× ϕ 19.05mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.