品番: EA440BZ-86

品名: φ 65x φ 100mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)



| 販売価格 | 990円(税抜)/1,089円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 990円(税抜)/1,089円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 26 (2025/11/25 16:11現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0037ページ | | | | |











冷媒配管用の吊金具

仕様

| 適合サイズ | 最大荷重 | 30kg |
|-------|------|------|
|-------|------|------|

冷媒配管用の吊金具

配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

回転体をねじ方式で固定

セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。

W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)

エポポリ樹脂粉体塗装

【目安サイズ】

保温材厚10×20mm: φ28.58×φ44.45mm

保温材厚20×20×10mm(3本時): φ25.4×φ28.58×φ15.88mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.