品番: EA440BZ-88

品名: $\phi71.8x\phi71.8x\phi39.1$ mm銅管全沙 固定金具



販売価格	1,040円(税抜)/1,144円(税込)				
カタログ価格	1,040円(税抜)/1,144円(税込)				
在庫数	最新在庫: 40 (2025/11/25 16:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0037ページ				









冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	φ71.8×φ78.1×φ39.1mm(3本組 み合わせ)	最大荷重	30kg			
冷媒配管用の吊金具						
配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具						
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。						
回転体をねじ方式で固定						
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。						
バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。						
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)						
エポポリ樹脂粉体塗装						
【目安サイズ】 保温材厚20×20×10mm(3本時): ø 31.75× ø 38.1× ø 19.05mm						