品番: EA440BZ-91

品名: φ 26mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)



販売価格	320円(税抜)/352円(税込)				
カタログ価 格	320円(税抜)/352円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>50</b> (2025/11/25 13:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0037ページ				







## 冷媒配管用の吊金具

## 仕様

適合サイズ	φ26mm (VP管:VP20)	最大荷重	25kg			
冷媒配管用の吊金具						
配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具						
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。						
バネ方式でワンタッチ固定						
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。						
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。						
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)						
エポポリ樹脂粉体塗装						
【目安サイズ】 保温材厚10mm:銅管サイズ φ 6.35mm						