


品番 : EA440BZ-92

品名 :  $\phi$  32mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)



販売価格	330円(税抜)／363円(税込)		
カタログ価格	330円(税抜)／363円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2025/12/14 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



冷媒配管用の吊金具

#### 仕様

適合サイズ	$\phi$ 32mm (VP管: VP25、空調用AC管: 20P)	最大荷重	25kg
冷媒配管用の吊金具			
配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具			
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。			
バネ方式でワンタッチ固定			
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。			
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。			
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)			
エポポリ樹脂粉体塗装			
【目安サイズ】 保温材厚10mm: 銅管サイズ $\phi$ 12.7mm			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

