品番: EA440BZ-96

品名: φ 52mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)



販売価格	335円 (税抜)/369円(税込)				
カタログ価 格	335円(税抜)/369円(税込)				
在庫数	最新在庫: 88 (2025/11/25 16:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0037ページ				





保温材厚10mm:銅管サイズ φ 31.75mm 保温材厚20mm:銅管サイズ φ 12.7mm





冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	φ52mm (VP管+保温材厚10mm:VP25)	最大荷重	25kg			
冷媒配管用の吊金具						
配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具						
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。						
バネ方式でワンタッチ固定						
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。						
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。						
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)						
エポポリ樹脂粉体塗装						
【目安サイズ】						

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.