
品番: EA440CH-20

品名: 22.22mm ステンレス管用立バンド(5個)



販売価格	1,430円 (税抜)/ 1,573円(税込)				
カタログ価 格	1,430円(税抜)/1,573円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/25 13:48現在)				
商品入数	5	販売単位	袋		
カタログページ	1170ページ				







メーカー	アカギ	型番	A10329-0028
用途	電気絶縁用の提灯式立バンド。 軟質塩ビコーティングタイプ	呼び径	3/4
適合管外径	22.22mm	サイズ	D:45mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	材質	バンド本体: SUS430、軟質塩ビコー ティング
入数	5個		

Suステンレス(モルコ)管用

提灯立バンド式

電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

軟質塩ビの性質上、常温80℃までの配管にご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.